

## Général - incl. 3 ans licence

Art: 568510.D | Marque: [CLARIUS](#)



### Informations sur le produit

Le **Clarius L7 HD3 LINEAIRE** est un appareil 'de poche' pour **l'échographie des structures peu profondes et de l'anatomie superficielle** comme p ex. le thorax, les poumons, le MSK (musculo-squelettique > muscles, articulations, tendons, ligaments, petits nerfs, ...), l'oculaire, le vasculaire, ...

#### N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND

- son petit format fait du Clarius L7 HD3 un appareil d'échographie léger, adapté à une utilisation en cabinet ou à emporter.
- combiné à votre smartphone ou à votre tablette, l'échographie de haute qualité est disponible à tout moment et en tout lieu.
- la technologie d'antenne actuelle est réglée avec précision pour une connexion Wi-Fi directe la plus fiable possible à vos appareils mobiles iOS ou Android.

#### À L'ÉPREUVE DU TEMPS

- votre Clarius est sans fil, sans port, sans câble et donc à l'épreuve du temps.

#### POUR QUI ?

- les kinésithérapeutes et autres professionnels de la rééducation et de l'exercice, les médecins généralistes, les médecins du sport, les spécialistes ...
- dans des spécialités telles que MSK, soins intensifs, médecine interne, chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, médecine vasculaire, urgences, gestion de la douleur, soins palliatifs, ...

#### UN DIAGNOSTIC RAPIDE ET PRÉCIS

- la fréquence (4-13 MHz) et les images haute définition en temps réel des structures superficielles vous aident à poser votre diagnostic.
- pour vos patients, l'examen est confortable et indolore.

- de meilleures informations cliniques permettent de gagner du temps et d'orienter les patients de manière plus ciblée.

## **DES IMAGES NETTES EN HAUTE RÉOLUTION**

- la technologie Clarius HD3 est alimentée par l'intelligence artificielle.
- 192 éléments piézoélectriques et 8 formateurs de faisceaux assurent un traitement jusqu'à 8 fois plus rapide des images échographiques.
- le 'octal beamforming' est pris en charge par du hardware et des logiciels avancés, ce qui augmente la fréquence d'images et permet d'obtenir des images haute résolution plus fluides et plus nettes.

## **CONVIVALITÉ**

- l'application est extrêmement conviviale tant pour les appareils Apple qu' Android.

## **CLARIUS MEMBERSHIOP**

L'adhésion à Clarius\* ajoute une couche supplémentaire à cette application (facultative) :

- des fonctions avancées telles que la commande vocale, le doppler, le mode d'enregistrement, etc.
- des préréglages qui améliorent votre fonctionnalité.
- le stockage d'images.

\*L'adhésion de 3 ans à Clarius est une offre groupée spécialement conçue pour accélérer le flux de travail et rendre la recherche plus efficace.

- une formation sous forme de formation continue virtuelle, de formation en ligne et de vidéos.

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

- fréquence : 4-13 MHz.
- profondeur : max. 11 cm.
- champ de vision : 38 mm.
- autonomie de la batterie : 60 min de balayage / temps de charge : 90 min.
- dimensions : 147 x 76 x 32 mm / poids : 290 g.