

# BH RS900 loopband - LED - home use

**gymna**

Art: 564335 | Merk: BH



## Productinformatie

Deze loopband met breed loopvlak is geschikt voor intensief thuisgebruik (7 - 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden van een professionele loopband. Het grote LED scherm is uitgerust met I.concept technologie waardoor je de loopband met je favoriete trainingsapp (Zwift, Kinomaps, ...) kunt connecteren.

### SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Groot loopoppervlak (55 x 150 cm) voor een comfortabele en veilige workout.
- Loopvlak is makkelijk opklapbaar om ruimtebesparend te werken - voetafdruk toestel wordt dan 137 x 92 x 166 cm.
- Bediening via druktoetsen onder het scherm en sneltoetsen voor snelheid en helling op het scherm.
- Instant bedieningsknoppen op zijbarren voor snelle aanpassing van snelheid of helling.
- absorptie van schokken via elastomeren om risico op blessures of overbelasting te verminderen.
- DC motor: 2,5/4 PK (piek/continu)
- Snelheid van 1-22 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- Helling: max. 15%
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel - bluetooth of analoog (niet meegeleverd)
- Tablet - of smartphonehouder onder display.
- Bidonhouder.
- Noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
  - LED touchscreen
  - i.concept bluetooth FTMS: connectie mogelijk met trainingsapps zoals Zwift, Kinomap, of met bluetooth accessoires zoals borstband, smart watch, koptelefoon, ...

- Jack en USB aansluiting voor muziek (ingebouwde speakers)
- 1 quick start programma
- 8 preset programma's (profielen)
- 3 aanpasbare profielen
- 3 hartslaggestuurde programma's
- Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

**TECHNISCHE KENMERKEN:**

- Afmetingen LxBxH : 200 x 92 x 159 cm
- Gewicht: 114 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Werkt op netstroom.