

BH RS1000 loopband - TFT multimedia - zwart

gymna

Art: 564342 | Merk: BH



Productinformatie

Deze loopband met breed loopvlak is geschikt voor semi-professioneel gebruik (> 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden van een professionele loopband. Het "Touch & Fun" Technology multimedia scherm maakt de inspanning zoveel leuker: doorheen de virtuele videoroutes stappen of lopen, surfen op internet, Netflix of YouTube filmpjes kijken, social media checken of connecteren met je favoriete trainingsapps. Trainen ging nog nooit zo vlot!

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Groot loopoppervlak (55 x 150 cm) voor een comfortabele en veilige workout.
- Loopvlak is makkelijk opklapbaar om ruimtebesparend te werken - voetafdruk toestel wordt dan 137 x 92 x 166 cm.
- Bediening via druktoetsen (sneltoetsen voor snelheid en helling) of kleurentouchscreen.
- Instant bedieningsknoppen op zijbarren voor snelle aanpassing van snelheid of helling.
- absorptie van schokken via elastomeren om risico op blessures of overbelasting te verminderen.
- AC motor: 3,5 PK
- Snelheid van 1-22 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- Helling: max. 15%
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel - bluetooth of analoog (niet meegeleverd)
- Tablethouder onder display.
- Bidonhouder.
- Noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - 16" inch kleurentouchscreen, TFT multimedia
 - Via WiFi toegang tot Youtube, Google, Facebook, Netflix...

- bluetooth FTMS: connectie mogelijk met trainingsapps zoals Zwift, Kinomap, of met bluetooth accessoires zoals borstband, smart watch, koptelefoon, ...
- dupliceer het scherm van je smartphone of tablet via de spiegelfunctie
- Jack en USB aansluiting voor muziek
- 1 quick start programma
- 25 preset programma's (profielen)
- 5 vrij programmeerbare user programma's
- 3 hartslaggestuurde programma's
- fitness test en body fat test
- Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 200 x 92 x 159 cm
- Gewicht: 114 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Werkt op netstroom.